



SELLALON

FONDO DE JUNTA

DESCRIPCION

SELLALON es un fondo de junta o apoyo de masillas sellantes que combina las propiedades optimas de los fondos de junta de celda abierta y de celda cerrada.

Es un rollo de espuma continuo, compuesto de una piel exterior no absorbente y una red interior de celda cerrada.

SELLALON dadas sus características es ideal para aplicaciones en múltiples tipos de juntas ya sea de expansión o de contracción, como base de apoyo antes de la aplicación de masillas sellantes aplicadas en frío y permitiendo respetar el factor forma especificado de las masillas y sellos en las juntas en:

USOS

ventanería, muros de contención, edificios, viviendas familiares, sistema de paneles, proyectos de reparación, autopistas, puentes, aeropuertos, parqueaderos, estructuras hidráulicas, etc.

VENTAJAS

Fácil de colocar.
Celda cerrada, lo que hace que sea un material 100% impermeable.
Se amolda fácilmente a juntas irregulares.
Un mismo tamaño sirve para varias dimensiones de juntas.
Ofrece una superficie suave y libre de polvo.
No se adhiere a la masilla sellante
No forma salida de gas cuando se rompe.
Material inerte compatible física y químicamente con todos los tipos de sellantes aplicados en frío.

MODO DE EMPLEO

Instalación

1. Verifique que la junta este limpia, libre de humedad y sin obstrucciones
2. Seleccione el diámetro del **SELLALON** de tal forma que este sea por lo menos un 25% mayor que el ancho de la junta
3. Corte el **SELLALON** en la longitud deseada o utilícelo directamente de su empaque
4. Coloque el **SELLALON** en la junta a la profundidad especificada
5. Presione el **SELLALON** uniformemente dentro de la junta usando la herramienta apropiada
6. Aplicar la masilla sobre el **SELLALON** siguiendo las instrucciones del producto



DATOS TECNICOS	Material:	Espuma de Polietileno
	Propiedad	Valor Nominal
	Densidad	32 Kg/m ³
	Esfuerzo a tensión	2.45 Kg/cm ²
	Absorción de agua	0.02 g/ml
	Salida de gases	NO
	Rango de temperatura	-72°C a 72°C

PRECAUCIONES En lo posible evitar cortar o punzonar la piel superficial. Durante la instalación evitar esforzar longitudinalmente el **SELLALON**.

PRESENTACION

Diámetro

- 1/4"
- 3/8"
- 1/2"
- 5/8"
- 3/4"
- 7/8"
- 1"
- 1 1/4"
- 2 1/2"

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE Almacenar en un lugar seco y no expuesto a temperaturas altas